

シンプル・長持ち・使いやすい


# マルチャー

地温や土壌水分の調整、害虫や雑草の防除に行われるマルチ栽培ですが、広大な畑にマルチフィルムを張るのは大変な作業です。シンプルさ・使いやすさ・多様性・耐久性を追求し、マルチ栽培に最適なマルチャーは、多種多様にあるマルチフィルムに適応し、安定したきれいなフィルム張りを提供いたします。きれいに、しっかりと張られたマルチフィルムに守られ、植えられた作物たちも、「すくすく」・「のびのび」と成長できるではありませんか。



土切り、押さえ、覆土を一度に行う


## ●ディスクコルター・スポンジ車



フィルムを張る前に溝を切る、フィルムを押さえつける、フィルムを押さえるための覆土、この一連の作業を1度に行います。回転部にベアリングを使用したディスクコルターは、土の切り込みが良く、耐久性もバツグンです。また、覆土用ディスクコルターの作用強さは、ハンドル操作で簡単に調整できます。

簡単に張り強さを調整

## ●フィルム張り強さ調整機構



弛みなく、また、捲れづらくフィルムを強く張りたい。そのようなときは、フィルム取付アームに付いているフィルムホルダーのピンの取付位置を変更して下さい。フィルムの回転速度が遅くなり、簡単にフィルムを強く張れるようになります。

畦の途中からの再開が楽チン

## ●マルチフィルム台



長い畦の途中でフィルムを使い切ってしまった、予備のフィルムは重たいから持ち歩くのは大変、フィルムを畦の端に置いて取りに行くのは面倒、そんな煩わしさを解消いたします。マルチフィルム台に予備のフィルムを載せておけば、無くなった所からすぐにフィルムを継ぎ足して作業を開始することができます。


畦間に確実に土を載せる

## ●土のせ装置



さまざまなロータリーハローに対応


## ●アジャスト取付部



さまざまなメーカーや大きさがあるロータリーハローに取り付けるNMR-1800には、あらかじめ多くの取付穴を設けております。ですから、ご使用になるロータリーハローに合わせて、最適な位置関係で取り付けることができます。しかも、ロータリーハローに対して、マルチャー本体をオフセットして取り付けることもできます。

ロータリーハローとの着脱が簡単


## ●着脱式マルチフレーム



ロータリー耕だけを行いたいとき、装着したNMR-1800は邪魔になるうえ、機体を重くしてしまいます。しかし、ロータリーハロー取付部とマルチャー本体部が着脱式となっているので、簡単にマルチャー本体部を外すことができます。

全長を簡単に縮められる

## ●跳ね上げ式サイドビーム



NMR-1800をロータリーハローに装着すると、どうしても全長が長くなってしまいます。しかし、サイドビームが跳ね上げ式となっているので、簡単に全長を短くできます。ですから、狭い場所での旋回、移動も簡単に行えるようになります。

2本の畦に同時にフィルムを張るときや幅の広いフィルムは、フィルムの中央が浮かされやすくなります。土のせ装置が付いているNMH-Sであれば、フィルムの中央に土を落としてくれるので、フィルム中央が浮かされるのを防ぐことができます。しかも、土の繰り出しは駆動輪に連動しているので、作業速度に合わせて一定量の土を安定して落としています。





NM-1800




NMR-1800



NMH-S

■マルチ後の断面



《畦形成後でも使用できます》

**NM-1800**  
3点直装タイプ

播種後など、畦を形成した後もマルチフィルムを張ることができます。




※トラクターに装着して公道を走行される場合は、「公道走行対応キット」(58ページ掲載)を別途ご購入下さい。

《砕土と同時に行えます》

**NMR-1800**  
ロータリーハロー装着タイプ

ロータリーハローによる砕土、整地と同時にマルチフィルムを張ることができます。ほとんどのロータリーハローに装着でき、また、マルチフレームも簡単に着脱できます。



《2畦同時に行えます》

**NMH-S**  
3点直装、中央土載せタイプ

フィルムの中央に土を落とす土載せ装置が付いております。幅の広いフィルムの中央が浮かされないよう土を落として中央を押さえながら張ったり、2本の畦に同時にしっかりとマルチフィルムを張ったりしたいときに最適です。



※トラクターに装着して公道を走行される場合は、「公道走行対応キット」(58ページ掲載)を別途ご購入下さい。

■主要諸元

品名	マルチャー		
	NM-1800	NMR-1800	NMH-S
型式	NM-1800	NMR-1800	NMH-S
規格(適用フィルム幅(mm))	800~2,000	650~2,000	800~2,200
適応トラクター(kW(PS)以上)	11{15}	ロータリーに準拠	11{15}
カテゴリ	I・II <sup>*1</sup>	ロータリーに準拠	I・II <sup>*1</sup>
装着方法	3点直装	ロータリー装着	3点直装
全長(mm)	1,350	2,050	2,100
全幅(mm)	2,000	2,000	2,200
全高(mm)	1,000	650	1,150
重量(kg)	90	110	170

\*1：ローワリンクピンはカテゴリIが標準です。カテゴリIIをご希望のお客様はあらかじめ担当セールスにお申しつけ下さい。